

Aspiratore piatto (tondo)

# SUF 15 SI-CO-55 SC030


Art.-Nr.: 10.01.01.14033



SUF 15 SI-CO-55 SC030

## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	15,00



## Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,30 mm
Altezza H	8,90 mm
Diametro della testa Dk	9,8 mm
Diametro interno d1	7,3 mm
Diametro interno d	5,30 mm
Freccia elastica Z	1,5 mm
Diametro Ds	15,0 mm
Altezza H3	5,80 mm
Diametro Dmax(S)	16,8 mm

Dati di costruzione SUF 15 SI-CO-55 SC030



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14033

1

Aspiratore piatto (tondo)

# SUF 15 SI-CO-55 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.14033



## Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	9,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	9,00 N
Peso	0,73 g
Volume	0,220 cm <sup>3</sup>
Misura	15,00
Famiglia di prodotti	SUF
Famiglia di nippali d'interfaccia	SC030

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



## Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.14033](http://www.schmalz.com/10.01.01.14033)



## Dati di ordinazione accessori 10.01.01.14033

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.04288
Schmalz-Connector	10.01.06.04307



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14033](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14033)

2