

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 18 NBR-ESD-55 SC030




Art.-Nr.: 10.01.01.14034



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	18,00

SUF 18 NBR-ESD-55 SC030



Tasarım verileri

Yükseklik H2	4,30 mm
Yükseklik H	9,30 mm
Kafa çapı Dk	11,5 mm
İç çap d1	7,3 mm
İç çap d	5,30 mm
Yay stroku Z	1,8 mm
Çap Ds	18,0 mm
Yükseklik H3	5,80 mm
Çap Dmax(S)	20,6 mm

Tasarım verileri SUF 18 NBR-ESD-55 SC030



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14034

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 18 NBR-ESD-55 SC030



Art.-Nr.: 10.01.01.14034



Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	20,0 mm
Çekme kuvveti	13,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	13,00 N
Ağırlık	1,10 g
Cilt	0,370 cm ³
Boyut	18,00
Ürün ailesi	SUF
Arayüz meme ucu ailesi	SC030

Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.14034

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 030 G1/8-AG	10.01.06.04288
Schmalz-Konnektör	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14034