

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 25 SI-CO-55 SC040




Art.-Nr.: 10.01.01.14039



SUF 25 SI-CO-55 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	25,00



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4,80 mm
Yükseklik H	11,20 mm
Kafa çapı Dk	15,5 mm
İç çap d1	10,5 mm
İç çap d	7,00 mm
Yay stroku Z	2,5 mm
Çap Ds	25,0 mm
Yükseklik H3	6,70 mm
Çap Dmax(S)	28,2 mm

Tasarım verileri SUF 25 SI-CO-55 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14039

Art.-Nr.: 10.01.01.14039

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI iletken
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	25,0 mm
Çekme kuvveti	23,00 N
Emme kuvveti (-600mbar)	23,00 N
Ağırlık	2,50 g
Cilt	0,900 cm ³
Boyut	25,00
Ürün ailesi	SUF
Arayüz meme ucu ailesi	SC040

Not: Vakum kuvveti: Vakum kuvveti değerleri -0,6 bar vakumda ve kuru, pürüzsüz ve eşit bir iş parçası yüzeyinde teorik değerlerdir - güvenlik faktörleri olmadan belirtilmiştir. Hortum iç çapı: Önerilen hortum çapı yaklaşık 2 m'lik bir hortum uzunluğunu ifade eder

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14039

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.14039**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-AG
Schmalz-Konnektör	SC 040 G1/8-IG

