



Art.-Nr.: 10.01.01.14044



SFF 10 EPDM-45 SC030

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	10,00
Numero di pieghe	0,0



Dati di costruzione SFF 10 EPDM-45 SC030

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	4,20 mm
Altezza H	10,40 mm
Diametro della testa Dk	9,3 mm
Diametro interno d1	7,3 mm
Diametro interno d	5,50 mm
Freccia elastica Z	0,7 mm
Diametro Ds	10,0 mm
Altezza H3	5,90 mm
Diametro Dmax(S)	11,0 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14044

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	SC 030
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	8,0 mm
Forza di strappo	3,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	2,70 N
Peso	0,40 g
Volume	0,245 cm ³
Misura	10,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14044

**Dati di ordinazione accessori 10.01.01.14044**

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG 10.01.06.02802

