



Art.-Nr.: 10.01.01.14045



SFF 15 EPDM-45 SC040

## Технические данные

| Attribute                     | Value        |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски             | EPDM         |
| Твердость материала [Shore A] | 45,0 Shore A |
| размер                        | 15,00        |
| Количество складок            | 0,0          |



Конструктивные данные SFF 15 EPDM-45 SC040

## Конструктивные данные

| Attribute             | Value    |
|-----------------------|----------|
| Высота H2             | 4,70 mm  |
| Высота H              | 12,50 mm |
| Диаметр головки Dk    | 13,0 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 10,4 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 7,50 mm  |
| Ход пружины Z         | 1,0 mm   |
| Диаметр Ds            | 15,0 mm  |
| Высота H3             | 6,80 mm  |
| Диаметр Dmax(S)       | 16,0 mm  |

Art.-Nr.: 10.01.01.14045



## Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Семейство ниппелей               | SC 040                |
| Материал присоски                | EPDM                  |
| Твердость материала [Shore A]    | 45,0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 12,5 mm               |
| Сила отрыва                      | 5,80 N                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 5,80 N                |
| Вес                              | 0,9 g                 |
| Объем                            | 0,599 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 15,00                 |
| Количество складок               | 0,0                   |
| Семейство продуктов              | SFF                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.14045](http://www.schmalz.com/10.01.01.14045)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.14045

| Тип                 |                | Количество предметов |
|---------------------|----------------|----------------------|
| Соединитель Schmalz | SC 040 M5-AG   | 10.01.06.04346       |
| Соединитель Schmalz | SC 040 G1/8-AG | 10.01.06.02490       |
| Соединитель Schmalz | SC 040 G1/8-IG | 10.01.06.02482       |

