



Art.-Nr.: 10.01.01.14048



SFF 30 EPDM-45 SC040

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	30,00
Nombre de soufflets	0,0



Données de construction SFF 30 EPDM-45 SC040

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H2	4,70 mm
Hauteur H	13,50 mm
Diamètre de la tête Dk	14,8 mm
Diamètre intérieur d1	10,4 mm
Diamètre intérieur d	7,50 mm
Allongement du ressort Z	2,0 mm
Diamètre Ds	30,0 mm
Hauteur H3	6,80 mm
Diamètre Dmax(S)	31,5 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14048

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	SC 040
Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Rayon min. de la pièce (convexe)	30,0 mm
Force de rupture	25,10 N
Force d'aspiration (-600mbar)	25,10 N
Poids propre	2,5 g
Volume	1,667 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14048

**Données de commande des accessoires 10.01.01.14048**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.14048**

Typ		num
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

