


Düz vantuz (yuvarlak)

SFF 30 EPDM-45 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.14048




SFF 30 EPDM-45 SC040

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	EPDM
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
Boyut	30.00
Körük Sayısı	0.0

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H2	4.70 mm
Yükseklik H	13.50 mm
Kafa çapı Dk	14.8 mm
İç çap d1	10.4 mm
İç çap d	7.50 mm
Yay stroku Z	2.0 mm
Çap Ds	30.0 mm
Yükseklik H3	6.80 mm
Çap Dmax(S)	31.5 mm



Tasarım verileri SFF 30 EPDM-45 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14048

Art.-Nr.: 10.01.01.14048

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Meme ucu ailesi	SC 040
Vantuz malzemesi	EPDM
Malzeme sertliği [Shore A]	45.0 Shore A
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	30.0 mm
Çekme kuvveti	25.10 N
Emme kuvveti (-600mbar)	25.10 N
Ağırlık	2.5 g
Cilt	1.667 cm ³
Boyut	30.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14048

**Veri aksesuarları sipariş edin 10.01.01.14048**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Schmalz-Konnektör SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.14048**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

