



Art.-Nr.: 10.01.01.14048



SFF 30 EPDM-45 SC040

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45.0 Shore A
размер	30.00
Количество складок	0.0



Конструктивные данные SFF 30 EPDM-45 SC040

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4.70 mm
Высота H	13.50 mm
Диаметр головки Dk	14.8 mm
Внутренний диаметр d1	10.4 mm
Внутренний диаметр d	7.50 mm
Ход пружины Z	2.0 mm
Диаметр Ds	30.0 mm
Высота H3	6.80 mm
Диаметр Dmax(S)	31.5 mm



Art.-Nr.: 10.01.01.14048



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	30.0 mm
Сила отрыва	25.10 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	25.10 N
Вес	2.5 g
Объем	1.667 cm ³
размер	30.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14048



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.14048

Тип	Номер товара
Соединитель Schmalz SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Соединитель Schmalz SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918



Данные для заказа запасных частей 10.01.01.14048

Тип	Номер товара
Соединитель Schmalz SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

