

Ventosa plana (redonda)

SFF 30 EPDM-45 SC040




Art.-Nr.: 10.01.01.14048



Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0

SFF 30 EPDM-45 SC040



Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,70 mm
Altura H	13,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	14,8 mm
Diámetro interior d1	10,4 mm
Diámetro interior d	7,50 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	30,0 mm
Altura H3	6,80 mm
Diámetro Dmax(S)	31,5 mm

Datos de diseño SFF 30 EPDM-45 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14048

1

Art.-Nr.: 10.01.01.14048

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	EPDM
Dureza del material [Shore A]	45,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	30,0 mm
Fuerza de arranque	25,10 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	25,10 N
Peso	2,5 g
Volumen	1,667 cm ³
Tamaño	30,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14048

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.14048**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14048**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

