



Art.-Nr.: 10.01.01.14051



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60.0 Shore A
размер	15.00
Количество складок	0.0

SFF 15 HT1-60 SC040



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	4.70 mm
Высота H	12.50 mm
Диаметр головки Dk	13.0 mm
Внутренний диаметр d1	10.4 mm
Внутренний диаметр d	7.50 mm
Ход пружины Z	1.0 mm
Диаметр Ds	15.0 mm
Высота H3	6.80 mm
Диаметр Dmax(S)	16.0 mm

Конструктивные данные SFF 15 HT1-60 SC040

Art.-Nr.: 10.01.01.14051



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	SC 040
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	12.5 mm
Сила отрыва	5.80 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	5.80 N
Вес	0.9 g
Объем	0.599 cm ³
размер	15.00
Количество складок	0.0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14051

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.14051**

Тип		Номер товара
Соединитель Schmalz	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

