


Ventosa plana (redonda)

SFF 20 HT1-60 SC040



Art.-Nr.: 10.01.01.14052




SFF 20 HT1-60 SC040

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	20,00
Número de pliegues	0,0

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	4,70 mm
Altura H	12,80 mm
Diámetro de la cabeza Dk	13,4 mm
Diámetro interior d1	10,4 mm
Diámetro interior d	7,50 mm
Recorrido de resorte Z	1,3 mm
Diámetro Ds	20,0 mm
Altura H3	6,80 mm
Diámetro Dmax(S)	21,0 mm



Datos de diseño SFF 20 HT1-60 SC040



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14052

Art.-Nr.: 10.01.01.14052

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 040
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	20,0 mm
Fuerza de arranque	11,80 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	11,60 N
Peso	1,4 g
Volumen	0,807 cm ³
Tamaño	20,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14052

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.14052**

Typ	n
Schmalz-Connector SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490
Schmalz-Connector SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14052**

Typ	n
Schmalz-Connector SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

