


Art.-Nr.: 10.01.01.14054




SFF 30 HT1-60 SC040

技術資料

属性	価値
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0

デザインデータ



属性	価値
高さ H2	4.70 mm
高さ H	13.50 mm
ヘッド径 Dk	14.8 mm
内径d1	10.4 mm
内径d	7.50 mm
スプリングストロークZ	2.0 mm
径 Ds	30.0 mm
高さ H3	6.80 mm
径 Dmax(S)	31.5 mm

デザインデータ SFF 30 HT1-60 SC040

Art.-Nr.: 10.01.01.14054



技術資料

属性	値
対応ニップルファミリー	SC 040
真空パッドの材質	高温材質 HT1
材質の硬度 [ショアA]	60.0 Shore A
最小ワーク半径 (凸部)	30.0 mm
離脱力	25.10 N
吸着力 (-600mbar)	25.10 N
質量	2.5 g
ボリューム	1.667 cm ³
サイズ	30.00
折りたたみ式本数	0.0
製品ファミリー	SFF

注記：吸着力：規定の吸着力は、-0.6 barの真空で、ワーク表面が乾燥し、平滑で均一な状態での理論値であり、安全係数は含まれていません：ホース径：推奨ホース径はホース長さ約2mでの値です。



その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.01.01.14054



発注データ アクセサリ 10.01.01.14054

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414
シュマルツコネクタ	SC 040 G1/4-IG	10.01.06.02918



発注データ スペアパーツ 10.01.01.14054

Typ		本数
シュマルツコネクタ	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346

