


Ventosa plana (redonda)

SFF 40 HT1-60 SC050




Art.-Nr.: 10.01.01.14055



SFF 40 HT1-60 SC050

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	40,00
Número de pliegues	0,0



Datos de diseño SFF 40 HT1-60 SC050

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	6,60 mm
Altura H	19,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	21,9 mm
Diámetro interior d1	17,1 mm
Diámetro interior d	11,40 mm
Recorrido de resorte Z	2,7 mm
Diámetro Ds	40,0 mm
Altura H3	9,50 mm
Diámetro Dmax(S)	42,0 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14055

Art.-Nr.: 10.01.01.14055

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	SC 050
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	45,0 mm
Fuerza de arranque	47,40 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	47,40 N
Peso	6,7 g
Volumen	4,331 cm ³
Tamaño	40,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.14055

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.14055**

Typ		n
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348

