


SFF 40 HT1-60 SC050

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H2	6,60 mm
Altezza H	19,00 mm
Diametro della testa Dk	21,9 mm
Diametro interno d1	17,1 mm
Diametro interno d	11,40 mm
Freccia elastica Z	2,7 mm
Diametro Ds	40,0 mm
Altezza H3	9,50 mm
Diametro Dmax(S)	42,0 mm

Dati di costruzione SFF 40 HT1-60 SC050

Art.-Nr.: 10.01.01.14055

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nipple	SC 050
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	45,0 mm
Forza di strappo	47,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	47,40 N
Peso	6,7 g
Volume	4,331 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14055

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.14055**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347
Schmalz-Connector	SC 050 G1/4-IG SW410	10.01.06.04348

