

Ventosa piatta (tonda)

SUF 35 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14089




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	35,00
Attacco del vuoto	G1/8"-AG

SUF 35 NBR-55 G1/8-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC



Dati di costruzione

Altezza H	22,10 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	3,5 mm
Diametro Ds	35,0 mm
Diametro Dmax(S)	39,2 mm

Dati di costruzione SUF 35 NBR-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14089

Art.-Nr.: 10.01.01.14089

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	40,0 mm
Forza di strappo	46,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	46,00 N
Peso	14,10 g
Volume	2,400 cm ³
Misura	35,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14089**

Typ		Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SUF 35 NBR-55 SC050	10.01.01.13950
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-AG	10.01.06.04250

