

Ventosa piatta (tonda)

SUF 40 NBR-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14090




SUF 40 NBR-55 G1/8-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Attacco del vuoto	G1/8"-AG



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	23,20 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	40,0 mm
Diametro Dmax(S)	44,0 mm

Dati di costruzione SUF 40 NBR-55 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14090

1

Ventosa piatta (tonda)

SUF 40 NBR-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14090



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di strappo	61,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	61,00 N
Peso	17,10 g
Volume	3,800 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14090



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14090

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.04250
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.13951



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14090

2