


Ventosa piatta (tonda)

## SUF 40 NBR-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14094



### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 40,00                  |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-IG               |

SUF 40 NBR-55 G1/8-IG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC



### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 30,00 mm |
| Diametro nominale dn            | 6,10 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 8,0 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 17,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 4,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 40,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 44,0 mm  |

Dati di costruzione SUF 40 NBR-55 G1/8-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14094](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14094)

Art.-Nr.: 10.01.01.14094

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 50,0 mm                |
| Forza di strappo                           | 61,00 N                |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 61,00 N                |
| Peso                                       | 18,90 g                |
| Volume                                     | 3,800 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                                     | 40,00                  |
| Numero di pieghe                           | 0,0                    |
| Famiglia di prodotti                       | SUF                    |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.14094](http://www.schmalz.com/10.01.01.14094)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14094**

| Typ                       |                     | Numero articolo |
|---------------------------|---------------------|-----------------|
| Schmalz-Connector         | SC 050 G1/8-IG      | 10.01.06.04308  |
| Aspiratore piatto (tondo) | SUF 40 NBR-55 SC050 | 10.01.01.13951  |

