


Ventosa piatta (tonda)

SUF 40 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14103




Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	40,00
Attacco del vuoto	G1/8"-IG
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA

SUF 40 SI-55 G1/8-IG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC



Dati di costruzione

Altezza H	30,00 mm
Diametro nominale dn	6,10 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	4,0 mm
Diametro Ds	40,0 mm
Diametro Dmax(S)	44,0 mm

Dati di costruzione SUF 40 SI-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14103

Art.-Nr.: 10.01.01.14103

**Dati tecnici**

Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	50,0 mm
Forza di strappo	61,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	61,00 N
Peso	18,90 g
Volume	3,800 cm ³
Misura	40,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14103**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 050 G1/8-IG	10.01.06.04308
Aspiratore piatto (tondo)	SUF 40 SI-55 SC050	10.01.01.13973

