

Ventosa piatta (tonda)

SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14105




SUF 30 HT1-60 G1/8-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	30,00
Attacco del vuoto	G1/8"-AG



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	17,70 mm
Diametro nominale dn	4,10 mm
Filettatura G1	G1/8"-AG
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	3,0 mm
Diametro Ds	30,0 mm
Diametro Dmax(S)	33,3 mm

Dati di costruzione SUF 30 HT1-60 G1/8-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14105

1

Ventosa piatta (tonda)

SUF 30 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14105



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	35,0 mm
Forza di strappo	34,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	34,00 N
Peso	11,20 g
Volume	1,600 cm ³
Misura	30,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14105



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14105

Typ	Numero articolo
Schmalz-Connector	10.01.06.02490
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.13993



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14105

2