

Ventouse plate (ronde)

SUF 30 HT1-60 G1/8-IG


Art.-Nr.: 10.01.01.14109



SUF 30 HT1-60 G1/8-IG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction SUF 30 HT1-60 G1/8-IG

Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	30,00
Raccord de vide	G1/8"-F

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	25,70 mm
Diamètre nominal dn	4,10 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	8,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	30,0 mm
Diamètre Dmax(S)	33,3 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14109

Ventouse plate (ronde)

SUF 30 HT1-60 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14109



Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	35,0 mm
Force de rupture	34,00 N
Force d'aspiration (-600mbar)	34,00 N
Poids propre	12,00 g
Volume	1,600 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14109



Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14109

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482
Ventouse plate (ronde)	SUF 30 HT1-60 SC040	10.01.01.13993



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14109

2