

Ventosa piatta (tonda)

## SUF 18 NBR-ESD-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14122




### Dati tecnici

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Misura                          | 18,00                      |
| Attacco del vuoto               | G1/8"-AG                   |

SUF 18 NBR-ESD-55 G1/8-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC



### Dati di costruzione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 15,30 mm |
| Diametro nominale dn            | 3,10 mm  |
| Filettatura G1                  | G1/8"-AG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 7,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 14,0 mm  |
| Freccia elastica Z              | 1,8 mm   |
| Diametro Ds                     | 18,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 20,6 mm  |

Dati di costruzione SUF 18 NBR-ESD-55 G1/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14122](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14122)

Art.-Nr.: 10.01.01.14122

**Dati tecnici**

|                                            |                            |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A               |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 4,0 mm                     |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 20,0 mm                    |
| Forza di strappo                           | 13,00 N                    |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 13,00 N                    |
| Peso                                       | 5,10 g                     |
| Volume                                     | 0,370 cm <sup>3</sup>      |
| Misura                                     | 18,00                      |
| Numero di pieghe                           | 0,0                        |
| Famiglia di prodotti                       | SUF                        |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14122**

| Typ                       |                         | Numero articolo |
|---------------------------|-------------------------|-----------------|
| Schmalz-Connector         | SC 030 G1/8-AG          | 10.01.06.04288  |
| Aspiratore piatto (tondo) | SUF 18 NBR-ESD-55 SC030 | 10.01.01.14034  |

