


Ventosa plana (redonda)

## SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14124




### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                    |
|-------------------------------|--------------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A             |
| Tamaño                        | 25,00                    |
| Conexión de vacío             | G1/8"-MA                 |

SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC



### Datos de diseño

| Atributo               | Valor    |
|------------------------|----------|
| Altura H               | 17,20 mm |
| Diámetro nominal dn    | 4,10 mm  |
| Rosca G1               | G1/8"-MA |
| Longitud de rosca LG1  | 7,5 mm   |
| Tamaño de la llave SW1 | 14,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 2,5 mm   |
| Diámetro Ds            | 25,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 28,2 mm  |

Datos de diseño SUF 25 NBR-ESD-55 G1/8-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14124](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14124)

Art.-Nr.: 10.01.01.14124

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Material de ventosa                                 | Caucho nitrílico NBR-ESD |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A             |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 4,0 mm                   |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 25,0 mm                  |
| Fuerza de arranque                                  | 23,00 N                  |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 23,00 N                  |
| Peso                                                | 9,7 g                    |
| Volumen                                             | 0,900 cm <sup>3</sup>    |
| Tamaño                                              | 25,00                    |
| Número de pliegues                                  | 0,0                      |
| Familia de productos                                | SUF                      |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.14124](http://www.schmalz.com/10.01.01.14124)

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14124**

| Typ                     |                         | Número de artículo |
|-------------------------|-------------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector       | SC 040 G1/8-AG          | 10.01.06.02490     |
| Ventosa plana (redonda) | SUF 25 NBR-ESD-55 SC040 | 10.01.01.14038     |

