

Ventosa piatta (tonda)

SUF 20 SI-CO-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14143



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	20,00
Attacco del vuoto	G1/8"-IG

SUF 20 SI-CO-55 G1/8-IG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	23,50 mm
Diametro nominale dn	3,10 mm
Filettatura G1	G1/8"-IG
Lunghezza della filettatura LG1	8,0 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	20,0 mm
Diametro Dmax(S)	22,8 mm

Dati di costruzione SUF 20 SI-CO-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14143

Art.-Nr.: 10.01.01.14143

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	4,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	20,0 mm
Forza di strappo	15,00 N
Forza di presa (-600 mbar)	15,00 N
Peso	6,50 g
Volume	0,500 cm ³
Misura	20,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14143

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14143**

Typ		Numero articolo
Schmalz-Connector	SC 030 G1/8-IG	10.01.06.04307
Aspiratore piatto (tondo)	SUF 20 SI-CO-55 SC030	10.01.01.14037

