




PFYN 5 NBR-ESD-55 M5-IG

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri PFYN 5 NBR-ESD-55 M5-IG

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	5,00
Vakum bağlantısı	M5-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	16,50 mm
Nominal çap dn	1,50 mm
Diş G1	M5-F
Diş uzunluğu LG1	5,5 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Yay stroku Z	0,9 mm
Çap Ds	5,0 mm
Çap Dmax(S)	5,5 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Art.-Nr.: 10.01.01.14187

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	7,5 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	0,75 N
Ağırlık	1,40 g
Cilt	0,005 cm ³
Boyut	5,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14187

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.14187**

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	10.01.01.13787
Vantuz bağlantı nipel	10.01.01.03518

