

Art.-Nr.: 10.01.01.14188

**Dati tecnici**


| Attributo                       | Valore                     |
|---------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A               |
| Misura                          | 6,00                       |
| Attacco del vuoto               | M5-AG                      |
| Materiale del nipplo            | Alluminio                  |

PFYN 6 NBR-ESD-55 M5-AG

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 11,50 mm |
| Diametro nominale dn            | 2,00 mm  |
| Filettatura G1                  | M5-AG    |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 4,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 8,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 1,0 mm   |
| Diametro Ds                     | 6,0 mm   |
| Diametro Dmax(S)                | 6,5 mm   |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Dati di costruzione PFYN 6 NBR-ESD-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14188

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                     |
|--------------------------------------------|----------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR-ESD |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A               |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2,0 mm                     |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 7,5 mm                     |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 1,20 N                     |
| Peso                                       | 1,10 g                     |
| Volume                                     | 0,008 cm <sup>3</sup>      |
| Misura                                     | 6,00                       |
| Numero di pieghe                           | 0,0                        |
| Famiglia di prodotti                       | PFYN                       |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.14188](http://www.schmalz.com/10.01.01.14188)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14188**

| Typ                            |                         | Numero articolo |
|--------------------------------|-------------------------|-----------------|
| Aspiratore piatto (tondo)      | PFG 6 NBR-ESD-55 N004   | 10.01.01.13788  |
| Nippli di collegamento ventosa | SA-NIP N004 M5-AG DN200 | 10.01.01.03526  |

