


Ventosa plana (redonda)

## SUF 1.5 NBR-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14198




### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor                |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 1,50                 |
| Conexión de vacío             | M3-MA                |

SUF 1.5 NBR-55 M3-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC



### Datos de diseño

| Atributo               | Valor   |
|------------------------|---------|
| Altura H               | 4,60 mm |
| Diámetro nominal dn    | 1,00 mm |
| Rosca G1               | M3-MA   |
| Longitud de rosca LG1  | 3,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 5,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 0,1 mm  |
| Diámetro Ds            | 1,5 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 1,7 mm  |

Datos de diseño SUF 1.5 NBR-55 M3-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14198](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14198)

1

Art.-Nr.: 10.01.01.14198

**Datos técnicos**

| Atributo                                            | Valor                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa                                 | Caucho nitrílico NBR  |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A          |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 2,0 mm                |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 2,0 mm                |
| Fuerza de arranque                                  | 0,08 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 0,08 N                |
| Peso                                                | 0,2 g                 |
| Volumen                                             | 0,001 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 1,50                  |
| Número de pliegues                                  | 0,0                   |
| Familia de productos                                | SUF                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.14198](http://www.schmalz.com/10.01.01.14198)

**Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14198**

| Typ                     |                      | n              |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| Schmalz-Connector       | SC 010 M3-AG         | 10.01.06.04249 |
| Ventosa plana (redonda) | SUF 1.5 NBR-55 SC010 | 10.01.01.13937 |

