

Ventosa plana (redonda)

## SUF 4 NBR-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14201




### Datos técnicos

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Material de ventosa           | Caucho nitrílico NBR |
| Dureza del material [Shore A] | 55,0 Shore A         |
| Tamaño                        | 4,00                 |
| Conexión de vacío             | M3-MA                |

SUF 4 NBR-55 M3-AG

La ventosa SUF (pieza elastomérica + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: Ventosa SUF, boquilla de conexión SC



### Datos de diseño

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Altura H               | 5,50 mm |
| Diámetro nominal dn    | 1,00 mm |
| Rosca G1               | M3-MA   |
| Longitud de rosca LG1  | 3,0 mm  |
| Tamaño de la llave SW1 | 5,0 mm  |
| Recorrido de resorte Z | 0,4 mm  |
| Diámetro Ds            | 4,0 mm  |
| Diámetro Dmax(S)       | 4,7 mm  |

Datos de diseño SUF 4 NBR-55 M3-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14201](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14201)

Art.-Nr.: 10.01.01.14201

**Datos técnicos**

|                                                     |                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|
| Material de ventosa                                 | Caucho nitrílico NBR  |
| Dureza del material [Shore A]                       | 55,0 Shore A          |
| Diámetro interior del tubo flexible (recomendado) d | 2,0 mm                |
| Radio de la pieza mín. (convexo)                    | 8,0 mm                |
| Fuerza de arranque                                  | 0,40 N                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar)                    | 0,40 N                |
| Peso                                                | 0,20 g                |
| Volumen                                             | 0,005 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                                              | 4,00                  |
| Número de pliegues                                  | 0,0                   |
| Familia de productos                                | SUF                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14201**

| Typ                     |                    | Número de artículo |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| Schmalz-Connector       | SC 010 M3-AG       | 10.01.06.04249     |
| Ventosa plana (redonda) | SUF 4 NBR-55 SC010 | 10.01.01.13939     |

