


Ventosa piatta (tonda)

SUF 1 HT1-60 M3-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14206




SUF 1 HT1-60 M3-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Misura	1,00
Attacco del vuoto	M3-AG



Dati di costruzione SUF 1 HT1-60 M3-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	4,60 mm
Diametro nominale dn	1,00 mm
Filettatura G1	M3-AG
Lunghezza della filettatura LG1	3,0 mm
Misura della chiave SW1	5,0 mm
Freccia elastica Z	0,1 mm
Diametro Ds	1,0 mm
Diametro Dmax(S)	1,1 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14206

Art.-Nr.: 10.01.01.14206

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]	60,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	2,0 mm
Forza di strappo	0,03 N
Forza di presa (-600 mbar)	0,03 N
Peso	0,2 g
Volume	0,000 cm ³
Misura	1,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14206

**Dati per l'ordine di parti di ricambio 10.01.01.14206**

Typ		codice articolo
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249
Aspiratore piatto (tondo)	SUF 1 HT1-60 SC010	10.01.01.13980

