




SUF 2 HT1-60 M3-AG

La ventouse SUF (partie en élastomère + raccord) est livrée assemblée.

Pièces détachées disponibles : ventouse SUF, raccord SC



Données de construction SUF 2 HT1-60 M3-AG

Données techniques

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	2,00
Raccord de vide	M3-M

Données de construction

Hauteur H	5,50 mm
Diamètre nominal dn	1,00 mm
Filetage G1	M3-M
Longueur du filetage LG1	3,0 mm
Taille de la clé SW1	5,0 mm
Allongement du ressort Z	0,2 mm
Diamètre Ds	2,0 mm
Diamètre Dmax(S)	2,4 mm

Art.-Nr.: 10.01.01.14208

**Données techniques**

Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	2,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	2,0 mm
Force de rupture	0,15 N
Force d'aspiration (-600mbar)	0,15 N
Poids propre	0,20 g
Volume	0,002 cm ³
Taille	2,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SUF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14208**

Typ		Nombre d'article
Schmalz-Connector	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249
Ventouse plate (ronde)	SUF 2 HT1-60 SC010	10.01.01.13982

