


Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 1 NBR-ESD-55 M3-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14210



SUF 1 NBR-ESD-55 M3-AG

Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.


Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC

Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	1.00
Vakum bağlantısı	M3-M

Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	4.60 mm
Nominal çap dn	1.00 mm
Dış G1	M3-M
Dış uzunluğu LG1	3.0 mm
Anahtar boyutu SW1	5.0 mm
Yay stroku Z	0.1 mm
Çap Ds	1.0 mm
Çap Dmax(S)	1.1 mm



Tasarım verileri SUF 1 NBR-ESD-55 M3-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14210

Art.-Nr.: 10.01.01.14210

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	2.0 mm
Çekme kuvveti	0.03 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0.03 N
Ağırlık	0.2 g
Cilt	0.000 cm ³
Boyut	1.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SUF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14210

**Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.14210**

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 010 M3-AG	10.01.06.04249
Düz vantuz (yuvarlak)	SUF 1 NBR-ESD-55 SC010	10.01.01.14014

