


Ventosa piatta (tonda)

## SUF 6 NBR-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14219




### Dati tecnici

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 6,00                   |
| Attacco del vuoto               | M5-AG                  |

SUF 6 NBR-55 M5-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC



### Dati di costruzione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 10,50 mm |
| Diametro nominale dn            | 1,80 mm  |
| Filettatura G1                  | M5-AG    |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 4,7 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 8,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 0,6 mm   |
| Diametro Ds                     | 6,0 mm   |
| Diametro Dmax(S)                | 6,8 mm   |

Dati di costruzione SUF 6 NBR-55 M5-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14219](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14219)

1

Ventosa piatta (tonda)

## SUF 6 NBR-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14219



### Dati tecnici

|  |                        |
|--|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Caucciù al nitrile NBR |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 8,0 mm                 |
| Forza di strappo                           | 1,40 N                 |
| Peso                                       | 1,00 g                 |
| Volume                                     | 0,020 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                                     | 6,00                   |
| Numero di pieghe                           | 0,0                    |
| Famiglia di prodotti                       | SUF                    |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14219

| Typ                       |                    | Numero articolo |
|---------------------------|--------------------|-----------------|
| Schmalz-Connector         | SC 020 M5-AG       | 10.01.06.04273  |
| Aspiratore piatto (tondo) | SUF 6 NBR-55 SC020 | 10.01.01.13941  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14219](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14219)