

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 5 NBR-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14221




Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliđi [Shore A]	55.0 Shore A
Boyut	5.00
Vakum bađlantısı	M5-F

SUF 5 NBR-55 M5-IG

Vantuz SUF (elastomer parçaa + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	14.20 mm
Nominal çap dn	1.80 mm
Diş G1	M5-F
Diş uzunluđu LG1	5.5 mm
Anahtar boyutu SW1	8.0 mm
Yay stroku Z	0.5 mm
Çap Ds	5.0 mm
Çap Dmax(S)	5.7 mm

Tasarım verileri SUF 5 NBR-55 M5-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14221

1

Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 5 NBR-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14221



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR
Malzeme sertliği [Shore A]	55.0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2.0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	8.0 mm
Çekme kuvveti	0.90 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0.90 N
Ağırlık	1.1 g
Cilt	0.013 cm ³
Boyut	5.00
Körük Sayısı	0.0
Ürün ailesi	SUF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14221



Yedek parçalar için sipariş verileri 10.01.01.14221

Typ		Ürün numarası
Schmalz-Konnectör	SC 020 M5-IG	10.01.06.04306
Düz vantuz (yuvarlak)	SUF 5 NBR-55 SC020	10.01.01.13940



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14221