


Düz vantuz (yuvarlak)

SUF 5 NBR-ESD-55 M5-AG




Art.-Nr.: 10.01.01.14236



SUF 5 NBR-ESD-55 M5-AG

Vantuz SUF (elastomer parça + konektör) monte edilmiş olarak teslim edilir.

Mevcut yedek parçalar: vantuz SUF, konektör SC



Tasarım verileri SUF 5 NBR-ESD-55 M5-AG

Teknik veriler

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	5,00
Vakum bağlantısı	M5-M

Tasarım verileri

Yükseklik H	10,50 mm
Nominal çap dn	1,80 mm
Diş G1	M5-M
Diş uzunluğu LG1	4,7 mm
Anahtar boyutu SW1	8,0 mm
Yay stroku Z	0,5 mm
Çap Ds	5,0 mm
Çap Dmax(S)	5,7 mm



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14236

Art.-Nr.: 10.01.01.14236

**Teknik veriler**

Vantuz malzemesi	Nitril kauçuk NBR-ESD
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	2,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	8,0 mm
Çekme kuvveti	0,90 N
Emme kuvveti (-600mbar)	0,90 N
Ağırlık	1,00 g
Cilt	0,013 cm ³
Boyut	5,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	SUF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.14236**

Typ	Ürün numarası
Schmalz-Konnektör	SC 020 M5-AG
Düz vantuz (yuvarlak)	SUF 5 NBR-ESD-55 SC020

