

Art.-Nr.: 10.01.01.14243




## Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	6,00
Attacco del vuoto	M5-AG

SUF 6 SI-CO-55 M5-AG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC



## Dati di costruzione

Altezza H	10,50 mm
Diametro nominale dn	1,80 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,7 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	0,6 mm
Diametro Ds	6,0 mm
Diametro Dmax(S)	6,8 mm

Dati di costruzione SUF 6 SI-CO-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14243



## Dati tecnici

Materiale della ventosa	Silicone SI conduttivo
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Diametro interno del tubo (raccomandato) d	2,0 mm
Raggio pezzo min. (convesso)	8,0 mm
Forza di strappo	1,40 N
Forza di presa (-600 mbar)	1,40 N
Peso	1,00 g
Volume	0,020 cm <sup>3</sup>
Misura	6,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SUF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



## Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14243

Typ		Numero articolo
Articolo esterno - ERP-US	SC 020 M5-AG	10.01.06.04273
Articolo esterno - ERP-US	SUF 6 SI-CO-55 SC020	10.01.01.14025

