

Ventosa piatta (tonda)

SUF 6 SI-CO-55 M5-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14246




SUF 6 SI-CO-55 M5-IG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC

Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Misura | 6,00 |
| Attacco del vuoto | M5-IG |



Dati di costruzione SUF 6 SI-CO-55 M5-IG

Dati di costruzione

| Attributo | Valore |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H | 14,20 mm |
| Diametro nominale dn | 1,80 mm |
| Filettatura G1 | M5-IG |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 5,5 mm |
| Misura della chiave SW1 | 8,0 mm |
| Freccia elastica Z | 0,6 mm |
| Diametro Ds | 6,0 mm |
| Diametro Dmax(S) | 6,8 mm |



Ventosa piatta (tonda)

SUF 6 SI-CO-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14246



Dati tecnici

| Attributo | Valore |
|--|------------------------|
| Materiale della ventosa | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2,0 mm |
| Raggio pezzo min. (convesso) | 8,0 mm |
| Forza di strappo | 1,40 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 1,40 N |
| Peso | 1,10 g |
| Volume | 0,020 cm ³ |
| Misura | 6,00 |
| Numero di pieghe | 0,0 |
| Famiglia di prodotti | SUF |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14246



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14246

| Typ | Numero articolo |
|---------------------------|-----------------|
| Schmalz-Connector | 10.01.06.04306 |
| Aspiratore piatto (tondo) | 10.01.01.14025 |

