

Ventosa piatta (tonda)

## SUF 8 SI-CO-55 M5-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14247




### Dati tecnici

| Attributo                       | Valore                 |
|---------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa         | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Misura                          | 8,00                   |
| Attacco del vuoto               | M5-IG                  |

SUF 8 SI-CO-55 M5-IG

La ventosa SUF (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata.

Pezzi di ricambio disponibili: Ventosa SUF, nipplo di connessione SC



### Dati di costruzione

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 14,20 mm |
| Diametro nominale dn            | 1,80 mm  |
| Filettatura G1                  | M5-IG    |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 5,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 8,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 0,8 mm   |
| Diametro Ds                     | 8,0 mm   |
| Diametro Dmax(S)                | 8,4 mm   |

Dati di costruzione SUF 8 SI-CO-55 M5-IG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14247](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14247)

Art.-Nr.: 10.01.01.14247

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                 |
|--------------------------------------------|------------------------|
| Materiale della ventosa                    | Silicone SI conduttivo |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 55,0 Shore A           |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2,0 mm                 |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 8,0 mm                 |
| Forza di strappo                           | 2,40 N                 |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 2,40 N                 |
| Peso                                       | 1,20 g                 |
| Volume                                     | 0,044 cm <sup>3</sup>  |
| Misura                                     | 8,00                   |
| Numero di pieghe                           | 0,0                    |
| Famiglia di prodotti                       | SUF                    |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.14247](http://www.schmalz.com/10.01.01.14247)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14247**

| Typ                       |                      | Numero articolo |
|---------------------------|----------------------|-----------------|
| Schmalz-Connector         | SC 020 M5-IG         | 10.01.06.04306  |
| Aspiratore piatto (tondo) | SUF 8 SI-CO-55 SC020 | 10.01.01.14027  |

