

Ventouse plate (ronde)

## SFF 15 SI-55 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14249




SFF 15 SI-55 M5-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC

### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Taille	15,00
Caractéristiques de la matière	Compatible avec la FDA



Données de construction SFF 15 SI-55 M5-AG

### Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	17,50 mm
Diamètre nominal dn	1,80 mm
Longueur du filetage LG1	4,7 mm
Taille de la clé SW1	8,0 mm
Allongement du ressort Z	1,0 mm
Diamètre Ds	15,0 mm
Diamètre Dmax(S)	16,0 mm
Filetage G1	M5-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14249](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14249)

1

Ventouse plate (ronde)

## SFF 15 SI-55 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14249



### Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Silicone SI
Dureté de la matière [Shore A]	55,0 Shore A
Force de rupture	5,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	5,80 N
Poids propre	2,1 g
Volume	0,600 cm <sup>3</sup>
Taille	15,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.



### Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.14249](http://www.schmalz.com/10.01.01.14249)



### Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14249

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	SFF 15 SI-55 SC040	10.01.01.13746
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14249](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14249)

2