

Ventosa piatta (tonda)

## SFF 15 SI-55 G1/8-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14250




SFF 15 SI-55 G1/8-AG

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC

### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	15,00
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA



Dati di costruzione SFF 15 SI-55 G1/8-AG

### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	18,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Lunghezza della filettatura LG1	7,5 mm
Misura della chiave SW1	14,0 mm
Freccia elastica Z	1,0 mm
Diametro Ds	15,0 mm
Diametro Dmax(S)	16,0 mm
Filettatura G1	G1/8-AG



Ventosa piatta (tonda)

## SFF 15 SI-55 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14250



### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Forza di strappo	5,80 N
Forza di presa (-600 mbar)	5,80 N
Peso	5,20 g
Volume	0,600 cm <sup>3</sup>
Misura	15,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



### Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.14250](http://www.schmalz.com/10.01.01.14250)



### Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14250

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	10.01.01.13746
Schmalz-Connector	10.01.06.02490

