

Ventosa plana (redonda)

SFF 15 SI-55 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14251



Datos técnicos

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	15,00
Características del material	Compatible con la FDA

SFF 15 SI-55 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC

Datos de diseño

Altura H	26,50 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,0 mm
Diámetro Ds	15,0 mm
Diámetro Dmax(S)	16,0 mm
Rosca G1	G1/8-IG

Datos de diseño SFF 15 SI-55 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14251

Art.-Nr.: 10.01.01.14251

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Fuerza de arranque	5,80 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	5,80 N
Peso	6,20 g
Volumen	0,600 cm ³
Tamaño	15,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14251**

Typ		Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	SFF 15 SI-55 SC040	10.01.01.13746
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

