

Ventosa piatta (tonda)

SFF 15 EPDM-45 M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14261




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	15,00

SFF 15 EPDM-45 M5-AG

La ventosa SFF (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	17,50 mm
Diametro nominale dn	1,80 mm
Lunghezza della filettatura LG1	4,7 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	1,0 mm
Diametro Ds	15,0 mm
Diametro Dmax(S)	16,0 mm
Filettatura G1	M5-AG

Dati di costruzione SFF 15 EPDM-45 M5-AG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14261

Ventosa piatta (tonda)

SFF 15 EPDM-45 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14261



Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Forza di strappo	5,80 N
Forza di presa (-600 mbar)	5,80 N
Peso	2,10 g
Volume	0,600 cm ³
Misura	15,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.14261



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14261

Typ		Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SFF 15 EPDM-45 SC040	10.01.01.14045
Schmalz-Connector	SC 040 M5-AG	10.01.06.04346



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14261