

Art.-Nr.: 10.01.01.14263




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	15,00

SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	26,50 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	1,0 mm
Диаметр Ds	15,0 mm
Диаметр Dmax(S)	16,0 mm
Резьба G1	G1/8-IG

Конструктивные данные SFF 15 EPDM-45 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14263



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Сила отрыва	5,80 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	5,80 N
Вес	6,2 g
Объем	0,600 cm ³
размер	15,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14263

Данные для заказа Запасные части **10.01.01.14263**

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SFF 15 EPDM-45 SC040	10.01.01.14045
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

