

Art.-Nr.: 10.01.01.14264




Données techniques

Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Taille	20,00

SFF 20 EPDM-45 G1/8-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



Données de construction

Hauteur H	18,80 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,3 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Diamètre Dmax(S)	21,0 mm
Filetage G1	G1/8-AG

Données de construction SFF 20 EPDM-45 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14264

**Données techniques**

Matière de la ventouse	EPDM
Dureté de la matière [Shore A]	45,0 Shore A
Force de rupture	11,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	11,60 N
Poids propre	5,70 g
Volume	0,800 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Données de commande pièce de rechange 10.01.01.14264**

Typ		Nombre d'article
Ventouse plate (ronde)	SFF 20 EPDM-45 SC040	10.01.01.14046
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490

