


Art.-Nr.: 10.01.01.14267




Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
размер	25,00

SFF 25 EPDM-45 G1/8-IG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	27,20 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Длина резьбы LG1	8,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	14,0 mm
Ход пружины Z	1,7 mm
Диаметр Ds	25,0 mm
Диаметр Dmax(S)	26,5 mm
Резьба G1	G1/8-IG

Конструктивные данные SFF 25 EPDM-45 G1/8-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14267



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	EPDM
Твердость материала [Shore A]	45,0 Shore A
Сила отрыва	17,90 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	17,90 N
Вес	7,1 g
Объем	1,200 cm ³
размер	25,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14267

Данные для заказа Запасные части **10.01.01.14267**

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SFF 25 EPDM-45 SC040	10.01.01.14047
Соединитель Schmalz	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

