Ventosa piatta (tonda)

SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14268



SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

Dati tecnici

Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Misura	30,00

La ventosa SFF / SFB1 (parte in elastomero + nipplo di collegamento) viene fornita montata.

Parti di ricambio disponibili: ventosa SFF / SFB1, nipplo di collegamento SC



Dati di costruzione SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

Dati di costruzione

Altezza H	19,50 mm
Diametro nominale dn	4,00 mm
Lunghezza della filettatura LG1	10,0 mm
Misura della chiave SW1	17,0 mm
Freccia elastica Z	2,0 mm
Diametro Ds	30,0 mm
Diametro Dmax(S)	31,5 mm
Filettatura G1	G1/4-AG

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Ventosa piatta (tonda)

SFF 30 EPDM-45 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14268

Dati tecnici

Materiale della ventosa	EPDM
Durezza del materiale [Shore A]	45,0 Shore A
Forza di strappo	25,10 N
Forza di presa (-600 mbar)	25,10 N
Peso	9,80 g
Volume	1,700 cm^3
Misura	30,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	SFF

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.14268

Typ		Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	SFF 30 EPDM-45 SC040	10.01.01.14048
Schmalz-Connector	SC 040 G1/4-AG	10.01.06.03414

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it