

Art.-Nr.: 10.01.01.14272




SFF 10 HT1-60 M5-AG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	10,00



Конструктивные данные SFF 10 HT1-60 M5-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	15,40 mm
Номинальный диаметр dn	1,80 mm
Длина резьбы LG1	4,7 mm
Размер гаечного ключа SW1	8,0 mm
Ход пружины Z	0,7 mm
Диаметр Ds	10,0 mm
Диаметр Dmax(S)	11,0 mm
Резьба G1	M5-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14272



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Сила отрыва	3,00 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	2,70 N
Вес	1,6 g
Объем	0,250 cm ³
размер	10,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14272

Данные для заказа Запасные части **10.01.01.14272**

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SFF 10 HT1-60 SC030	10.01.01.14050
Соединитель Schmalz	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802

