

Ventosa plana (redonda)

## SFF 10 HT1-60 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14272




### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	10,00

SFF 10 HT1-60 M5-AG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC



### Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	15,40 mm
Diámetro nominal dn	1,80 mm
Longitud de rosca LG1	4,7 mm
Tamaño de la llave SW1	8,0 mm
Recorrido de resorte Z	0,7 mm
Diámetro Ds	10,0 mm
Diámetro Dmax(S)	11,0 mm
Rosca G1	M5-AG

Datos de diseño SFF 10 HT1-60 M5-AG



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14272](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14272)

1

Ventosa plana (redonda)

## SFF 10 HT1-60 M5-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14272



### Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Fuerza de arranque	3,00 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	2,70 N
Peso	1,6 g
Volumen	0,250 cm <sup>3</sup>
Tamaño	10,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.14272](http://www.schmalz.com/10.01.01.14272)



### Datos de pedido de piezas de recambio 10.01.01.14272

Typ		n
Ventosa plana (redonda)	SFF 10 HT1-60 SC030	10.01.01.14050
Schmalz-Connector	SC 030 M5-AG	10.01.06.02802



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14272](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14272)