




Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Taille	20,00

SFF 20 HT1-60 G1/8-AG

La ventouse SFF / SFB1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée.

Pièces de rechange disponibles : ventouse SFF / SFB1, insert de connexion SC



Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	18,80 mm
Diamètre nominal dn	4,00 mm
Longueur du filetage LG1	7,5 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	1,3 mm
Diamètre Ds	20,0 mm
Diamètre Dmax(S)	21,0 mm
Filetage G1	G1/8-AG

Données de construction SFF 20 HT1-60 G1/8-AG



Art.-Nr.: 10.01.01.14276

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Matière haute température HT1
Dureté de la matière [Shore A]	60,0 Shore A
Force de rupture	11,80 N
Force d'aspiration (-600mbar)	11,60 N
Poids propre	5,7 g
Volume	0,800 cm ³
Taille	20,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	SFF

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.14276

**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.14276**

Typ		num
Ventouse plate (ronde)	SFF 20 HT1-60 SC040	10.01.01.14052
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-AG	10.01.06.02490

