


Ventosa plana (redonda)

SFF 25 HT1-60 G1/8-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.14279




Datos técnicos

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Tamaño	25,00

SFF 25 HT1-60 G1/8-IG

La ventosa SFF / SFB1 (pieza de elastómero + boquilla de conexión) se suministra montada.

Repuestos disponibles: ventosa SFF / SFB1, boquilla de conexión SC



Datos de diseño

Altura H	27,20 mm
Diámetro nominal dn	4,00 mm
Longitud de rosca LG1	8,0 mm
Tamaño de la llave SW1	14,0 mm
Recorrido de resorte Z	1,7 mm
Diámetro Ds	25,0 mm
Diámetro Dmax(S)	26,5 mm
Rosca G1	G1/8-IG

Datos de diseño SFF 25 HT1-60 G1/8-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14279

Art.-Nr.: 10.01.01.14279

**Datos técnicos**

Material de ventosa	Material de alta temperatura HT1
Dureza del material [Shore A]	60,0 Shore A
Fuerza de arranque	17,90 N
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	17,90 N
Peso	7,10 g
Volumen	1,200 cm ³
Tamaño	25,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SFF

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Datos de pedido piezas de recambio 10.01.01.14279**

Typ		Número de artículo
Ventosa plana (redonda)	SFF 25 HT1-60 SC040	10.01.01.14053
Schmalz-Connector	SC 040 G1/8-IG	10.01.06.02482

