


SFF 40 HT1-60 G1/4-AG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	40,00



Конструктивные данные SFF 40 HT1-60 G1/4-AG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	26,20 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Длина резьбы LG1	10,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	2,7 mm
Диаметр Ds	40,0 mm
Диаметр Dmax(S)	42,0 mm
Резьба G1	G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.14282



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Сила отрыва	47,40 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	47,40 N
Вес	17,7 g
Объем	4,300 cm ³
размер	40,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14282

Данные для заказа Запасные части **10.01.01.14282**

Тип		Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	SFF 40 HT1-60 SC050	10.01.01.14055
Соединитель Schmalz	SC 050 G1/4-AG SW410	10.01.06.04347

