

Плоская присоска (круглая)
SFF 40 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14283




SFF 40 HT1-60 G1/4-IG

Присоска SFF / SFB1 (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в собранном виде.

Доступные запасные части: присоска SFF / SFB1, соединительный ниппель SC

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
размер	40,00



Конструктивные данные SFF 40 HT1-60 G1/4-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	36,20 mm
Номинальный диаметр dn	4,00 mm
Длина резьбы LG1	12,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	17,0 mm
Ход пружины Z	2,7 mm
Диаметр Ds	40,0 mm
Диаметр Dmax(S)	42,0 mm
Резьба G1	G1/4-IG



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14283

1

Плоская присоска (круглая)
SFF 40 HT1-60 G1/4-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.14283



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Высокотемпературный материал HT1
Твердость материала [Shore A]	60,0 Shore A
Сила отрыва	47,40 N
Всасывающая сила (-600 мбар)	47,40 N
Вес	17,3 g
Объем	4,300 cm ³
размер	40,00
Количество складок	0,0
Семейство продуктов	SFF

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.14283



Данные для заказа Запасные части **10.01.01.14283**

Тип	Количество предметов
Плоская присоска (круглая)	10.01.01.14055
Соединитель Schmalz	10.01.06.04348



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.14283

2